

PHILIPS

โคมไฟเพดาน 24 วัตต์


ไฟเพดาน

4000/6500/2700K

สีขาว

หรี่แสงได้; รีโมทคอนโทรล

8720169289529



ชุดติดตั้งเดี่ยว สวิตช์ของคุณ การตั้งค่าความสว่างสามแบบ

โคมไฟเพดาน Essential LED ของ Philips ทำให้ห้องของคุณสว่างขึ้นด้วยแสงที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่ทั่วไป เช่น ระเบียง ห้องครัว และห้องน้ำ

ติดตั้งง่าย

- ติดตั้งได้ง่ายด้วย ClickFix

ออกแบบมาเพื่อห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณ

- สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์

ความปลอดภัย

- ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- แสงจางลดน้อยลงเพื่อความสบายตาที่มากขึ้น

ไฮไลท์

ติดตั้งได้ง่ายด้วย ClickFix



ติดตั้งสปอตไลท์ของคุณได้ง่ายๆ และด้วยตัวเองด้วย ClickFix ไม่ต้องมีผู้ช่วยอีกคนก็ติดตั้งได้ เพียงติดตั้งขายึดกับเพดาน เชื่อมต่อสายไฟ จากนั้นก็คลิกและยึดโคมไฟในคราวเดียว

สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสร้างสรรค์
ห้องนั่งเล่นคือหัวใจของบ้านเพราะบ้านคือสถานที่ที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อผ่อนคลายและสังสรรค์กับผู้มาเยือน แสงสว่างสำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ง่ายดาย เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายตลอดทั้งวัน การจัดตำแหน่งของแหล่งแสงสว่างต่างๆ และการเล่นกับชั้นแสงช่วยให้ห้องดูกว้างขวางและแต่งเติมบรรยากาศของความอบอุ่นและน่าอยู่ได้

ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย

ปกป้อง LED เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องเมื่อเดินทางและติดตั้ง

EyeComfort ที่มาพร้อมระบบออปติกแบบ Interlaced

เทคโนโลยีระบบออปติกแบบ Interlaced ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้แสงสว่างโดยรวมในชีวิตประจำวันของคุณ เทคโนโลยีไมโครเลนส์ที่ผนวกเข้ากับรูปแบบ 3 มิติเพื่อช่วยกระจายแสงจะผลิตแสงที่มีการกระจายแสงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะลดแสงจ้าได้อย่างมาก ความสว่างลักษณะนี้ไม่เพียงมีความนุ่มนวลและเป็นแสงที่สม่ำเสมอที่มอบความสบายตาให้คุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังปรับเปลี่ยนการกระจายแสงใหม่เพื่อให้ได้แสงที่มีความจ้าน้อยลงในพื้นที่ที่สว่างได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 20 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษา: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยม ออฟฟิศ, โรงรถ
- สโตร์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้
- คุณสมบัติพิเศษ: หรี่แสงได้, รีโมทคอนโทรล

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 225 mA
- ประสิทธิภาพ: 106 lm/W

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- ความสูง: 7.2 cm
- ความยาว: 38.5 cm
- ความกว้าง: 38.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 385 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 2550
- สีของแสงไฟ: 4000/6500/2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: การหรี่แสง RF
- ห้ามใช้กับตัวหรี่ไฟ
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 24
- รหัส IP: IP20

- ระดับการป้องกัน: คลาส I

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169289529
- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.18 kg
- ความสูง: 45 cm
- ความยาว: 9 cm
- ความกว้าง: 44.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929004097007



วันที่ออก: 2024-07-15
เวอร์ชัน: 0.123

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com