

PHILIPS

โคมไฟติดผนัง Tylus 6
วัตต์

UltraEfficient Solar

3000K

สีขาว

เซ็นเซอร์, พลังงานแสงอาทิตย์, กันน้ำ



8720169362161



ไฟในส่วนพลังงานแสง อาทิตย์ที่ใช้งานได้ยาวนาน สำหรับทุกฤดูกาล

Philips ได้พัฒนาไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้กลางแจ้ง
UltraEfficient ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดขยะวัสดุ
และลดการใช้พลังงาน ด้วยอายุการใช้งานที่น่าทึ่งถึง 50,000 ชั่วโมง จึงใช้
งานยาวได้นานกว่าไฟ LED กลางแจ้งของ Philips ในรุ่นที่เทียบเท่ากันถึง 5
เท่า เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น

ติดตั้งง่าย

- ไม่ต้องเดินสายไฟ

โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 50,000 ชั่วโมง

คุณภาพเยี่ยม

- วัสดุคุณภาพสูง

ออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร

- IP44 - ทนต่อทุกสภาพอากาศ

คุณลักษณะพิเศษ

- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อความสะดวกและความมั่นใจ

8720169362161

แสงสว่างคุณภาพสูง

- โคมไฟโชนแสงสีขาวเจิดจ้า 3000K

ไฮไลต์

ไม่ต้องเดินสายไฟ



ระบบไฟนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ไม่ต้องเดินสายไฟ ทำให้ติดตั้งและเปลี่ยนตำแหน่งไฟได้ง่ายในทุกที่ ไม่ว่าจะในส่วนหรือพื้นที่กลางแจ้งอื่นๆ ของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 50,000 ชั่วโมง



ไฟ LED ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษาเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งยังได้บรรยากาศแสงที่สมบูรณ์แบบในบ้านของคุณอีกด้วย

วัสดุคุณภาพสูง



โคมไฟกลางแจ้งจาก Philips นี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง พร้อมด้วยการเคลือบพื้นผิวที่เป็นเลิศ ซึ่งรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์จะแข็งแรงและใช้งานได้ยาวนาน ทนต่อการกัดกร่อนและคราบสกปรกในทุกสภาพอากาศ

IP44 - ทนต่อทุกสภาพอากาศ




ระบบไฟนอกอาคารจาก Philips นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่มีความชื้น และได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ากันน้ำได้ ระดับการป้องกัน IP44 หมายความว่าได้รับการรับรองว่าสามารถป้องกันการรั่วซึมจากฝุนและน้ำกระเซ็นได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้งทั่วไป

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อความสะดวกและความมั่นใจ



มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อต้อนรับคุณเมื่อคุณกลับถึงบ้านหรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีคนกำลังมา

โคมไฟโทนแสงสีขาวเจิดจ้า 3000K



คุณทราบหรือไม่ว่าแสงสีขาวแต่ละเฉดจะถูกระบุด้วยอุณหภูมิสีที่ต่างกัน ซึ่งวัดเป็นหน่วยเคลวิน (K) อุณหภูมิสีที่ต่ำกว่าจะให้แสงสีขาวที่อบอุ่นและสบายตา ในขณะที่อุณหภูมิสีที่สูงขึ้นจะให้แสงสีขาวที่เย็นและให้ความกระจ่างที่คมชัดมากขึ้น โคมไฟนี้ให้แสงสีขาวสว่างที่อุณหภูมิ 3,000 K

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 50,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- ป้องกันสนิมและฝุ่น: ได้
- ลำแสงกระจายแสงได้สองทิศทาง: ไม่มี
- เซนเซอร์ที่ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน: ได้
- ทนต่อทุกสภาพอากาศ: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว: ได้
- พลังงานแสงอาทิตย์: ได้
- Centerpiece: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ส่วน, Patio
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟติดผนัง
- สเปคตา: ไม่มี
- LED Innovations: UltraEfficient
- คุณสมบัติพิเศษ: เซ็นเซอร์, พลังงานแสงอาทิตย์, กันน้ำ

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 6

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.84 kg
- ความสูงโดยรวม: 160 mm
- ความยาวโดยรวม: 170 mm
- ความกว้างโดยรวม: 150 mm

บริการ

- รับประกัน: 5 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1000/50
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC 4
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่
- รหัส IP: IP44 | ปกป้องสายไฟและป้องกันละอองน้ำ
- ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย
- แหล่งกำเนิดแสงชนิดเปลี่ยนได้: ไม่มี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169362161
- น้ำหนักสุทธิ: 0.84 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.05 kg
- ความสูง: 18.5 cm
- ความยาว: 17.5 cm
- ความกว้าง: 21.5 cm



วันที่ออก: 2025-09-17
เวอร์ชัน: 0.282

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com