

PHILIPS


ไฟเส้น LS161 COB
5 เมตร

หลอดไฟแบบเส้น

6500K

สีขาว

8721103103215



การส่องสว่างและสไตล์ที่เหนือกว่า

โซลูชันแสงแบบ Linear ที่สมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

คุณภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่า

- สว่างสดใสเสมอ เหมือนวันแรกที่เปิดใช้

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

สว่างสดใสเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการผลิตและทดสอบให้รักษาความสว่างเดิมไว้ 70% แม้จะหมดอายุการใช้งานแล้วก็ตาม

กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- CRI: สูง: ไม่มี

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ไม่มี
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ไม่มี
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องน้ำ
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สมายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 2080 mA

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.056 kg
- ความสูง: 0.17 cm
- ความยาว: 500 cm
- ความกว้าง: 0.8 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1000
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC 24
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8721103103215
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 13 cm
- ความกว้าง: 1.5 cm



วันที่ออก: 2025-08-27
เวอร์ชัน: 0.100

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการทำใดๆ ที่ขัดต่อข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com