

PHILIPS

Yarrow Duvar Aplığı
5,5 W

myGarden


2700 K

Siyah

Su Geçirmez



17296/30/16



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Philips Yarrow LED dış mekan duvar aplığı siyah renklidir ve yüksek kaliteli sentetiklerden üretilmiştir. 3 imza şeride sahip yuvarlak kubbe tasarım, evdeki tüm duvarlarda kullanılabilir ve güçlü ancak dağınık sıcak beyaz ışıkla dış mekan alanlarını aydınlatır.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı
- 25 yıla kadar uzun kullanım ömrü
- Sıcak Beyaz ışık
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Bahçeniz için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips enerji tasarruflu lamba ile hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı




Bu Philips lambaya entegre edilen LED teknolojisi, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Uzun kullanım ömrü



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu Philips LED lambada kullanılan LED ampul, 13.000 açma/kapama işlemiyle 25.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir (bu değer günde ortalama 3 saatlik kullanımla 25 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya ampul değiştirme ile ilgili endişelenmeyeceğinizi bilmek mükemmel bir duygu.

Sıcak Beyaz ışık



Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip lambalar sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips lamba samimi bir atmosfer için sıcak beyaz ışık sunar.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,355 kg
- Genel yükseklik: 214 mm
- Toplam uzunluk: 214 mm
- Genel genişlik: 78 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600 lm
- Şebeke elektriği: 50 Hz
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8718696131220
- Net ağırlık: 0,36 kg
- Brüt ağırlık: 0,47 kg
- Yükseklik: 22,1 cm
- Uzunluk: 8,6 cm
- Genişlik: 21,6 cm



Yayın tarihi: 2025-09-20
Sürüm: 0.460

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com