

PHILIPS

Cambridge Duvar Aplađı
60 W E27 Ampulsüz

Ampul yok

Siyah

Sensör; Su Geçirmez

17478/42/PN



Giriş alanınızı otomatik olarak aydınlatın

Philips'in alüminyum ve siyah renkli duvar feneri modeliyle vintage görünümü dışarıya taşıyın. Yüksek kaliteli cam ve retro tasarım, kişisel tarzınıza mükemmel uyum sağlayan şık bir atmosfer yaratır. Gece otomatik olarak devreye girmesi için gün ışığı sensörü de mevcuttur.

Bahçenizde tasarım yapın

- Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz

Dış mekan tarzınıza uyar

- Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Dış mekan için tasarlandı

- Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Özel nitelikler

- Her uygulama için kolay kurulum

Evinize dönerken ışıklar sizi karşılasın

- Benzersiz gündüz/gece işlevi

Bahçenizi ışıkla tasarlayın

- Dekoratif dış mekan aydınlatması
- Klasik tarz için tercihiniz

Özellikler

Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz

Ön kapınıza yakın yerler veya teras duvarları için ideal olan bu duvar lambasıyla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.

Kurulumu kolay Benzersiz gündüz/gece işlevi



Bu dış mekan ışığı, gündüz/gece işlevi sayesinde dışarıyı karardığında otomatik olarak açılır. Uzun yaz akşamlarında veya güvenlik için bu benzersiz işlevi kullanabilirsiniz.

Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatılabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Klasik tarz için tercihiniz

Avrupa'da tasarlanan bu lamba, klasik dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Alüminyum

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır
- Hareket sensörü: Evet

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Bahçe ve Teras
- Tarz: Klasik
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Sensör, Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,560 kg
- Yükseklik: 33,9 cm
- Uzunluk: 17 cm
- Genişlik: 20,4 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 230 V, 50 Hz
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 60
- IP koruma sınıfı kodu: IP44, 1 mm'den büyük nesnelere karşı koruma, sıçrayan suya karşı koruma

- Koruma sınıfı: I - topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696176818
- Net ağırlık: 1,47 kg
- Brüt ağırlık: 1,77 kg
- Yükseklik: 28 cm
- Uzunluk: 18 cm
- Genişlik: 22 cm



Yayın tarihi: 2025-05-16
Sürüm: 0.417

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com