

# PHILIPS


Işık Şeridi 2 m RGB

Işık Şeritleri


RGB

Şeffaf

Dim edilebilir; RGB



8718696164280



## Ruh halinize uygun renkli Işık

Odanızın ortamını ne yaptığınıza uyacak şekilde değiştirin.

### İç mekanınıza uyar

- Küçük alanlar için kompakt boyut

### Malzeme ve kaplama


- Yüksek kaliteli malzeme

# Özellikler

## Küçük alanlar için kompakt boyut

Küçük alanlara sığması için mükemmel

## Yüksek kaliteli malzeme



Dayanıklı ve uzun ömürlü bir yatırım için dayanıklı ve çekici malzeme.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Şeffaf
- Malzeme: Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 45
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 18 lm/W

## String ışık/Lightstrip

- Uzatılabilirlik: Hayır

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Salon
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Işık Şeritleri
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, RGB Renkler

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 95 mA

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,116 kg
- Genel yükseklik: 2,6 mm
- Toplam uzunluk: 2.000 mm
- Genel genişlik: 10 mm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

## Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: -
- Işık rengi: RGB
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı



Yayın tarihi: 2025-09-17  
Sürüm: 0.369

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)