

PHILIPS

Downlight

Fonksiyonel

MESON



8718696170960



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Işık etkisi

- Homojen dağılımlı parlak ışık

Güvenlik

- Zararlı UV ışıması yok

Montaj

- Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Alçak tavanlar için uygunlence tasarım Homojen dağılımlı parlak ışık

Odalarınızı gerçekten aydınlatmak için ışığı alana eşit şekilde dağıtan bu homojen dağılımlı ışığı seçin.

Zararlı UV ışınması yok

Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışınmasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.

Talimat veya kablolama gerektirmeden güvenli ve kolay kurulum sağlar.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,077 kg
- Gömme mesafesi: 101 mm
- Genel yükseklik: 47 mm
- Toplam uzunluk: 120 mm
- Genel genişlik: 120 mm
- Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

Servis

- Garanti: 1 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 640
- Işık rengi: 6500
- Şebeke elektrliği: 220-240
- Armatür kısılabılirliliği: Hayır
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 9
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı



Yayın tarihi: 2025-09-24
Sürüm: 0.192

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com