

# PHILIPS

Filament Mum  
Şeffaf 40 W B35 E14


LED

3000 K

400 lm

10.000 saat

8718699623258



## Ev için son teknoloji LED ampul

Philips LED ampuller güzel ve sıcak beyaz ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla, bu ampul net akkor ampulleriniz için mükemmel bir alternatiftir.

### Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

# Özellikler

## Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Cam

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 10.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 300
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- Nominal ışık akısı: 400 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 100

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699623258
- EOC: 871869962325800
- Ürün başlığı: LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL NDAPR

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 40
- Güç: 4

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 97 mm
- Toplam uzunluk: 97 mm
- Genel genişlik: 35 mm

## Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

## Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699623258
- Net ağırlık: 0,02 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg

- Yükseklik: 14,9 cm
- Uzunluk: 4 cm
- Genişlik: 4 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04  
Sürüm: 0.122

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)