

PHILIPS

Filament Ampul Buzlu
100 W G120 E27

LED

4000 K

1521 lm

15.000 saat



8718699665166



Eşi benzeri olmayan bir ampul

Tanıdığınız ve sevdiğiniz geleneksel şekiller. Akkor lambaların klasik görünümünü sağlarken, yaklaşık %80 daha az enerji tüketirler. Geniş ışın açısı, ışığın her yere mükemmel bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart halojen ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Vintage tarzı, modern LED teknolojisi

Özellikler

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınatabilirsiniz.

Standart halojen ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Estetik tasarımı ve halojen ampule benzer boyutlarıyla modern, enerji tasarruflu, standart bir LED ampuldür. Geleneksel standart halojen ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Vintage tarzı, modern LED

LED Classic ampuller, standart LED enerji tasarrufu teknolojisine dayanır. Artık son teknolojiye sahip, vintage tasarımla birleştirilmiş bu retro tarzı ampulün keyfini çıkarabilirsiniz.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit küre
- Soket: E27
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Garanti

- Garanti süresi: 2 yıl

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 4000 K
- Işık Akısı: 1.521 lm
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 144,00 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699665166
- EOC: 871869966516600
- Ürün başlığı: LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.52

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.52
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): D
- Güç Tüketimi: 10,5 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 177 mm
- Toplam uzunluk: 177 mm
- Genel genişlik: 125 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 125 mm
- EPREL Tescil Numarası: 400297
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Dim Edilebilir: Hayır
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1
- Hat Frekansı: 50 to 60
- Kapak Tabanı: E27
- kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699665166
- Net ağırlık: 0,1 kg
- Brüt ağırlık: 0,2 kg
- Yükseklik: 22,6 cm
- Uzunluk: 12,8 cm
- Genişlik: 12,8 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.670

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com