

PHILIPS

Kapsül 28 W Kapsül
G4

LED

2700 K

315 lm

15.000 saat



8718699767730



Sıcak Beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir.

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Soket: G4
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutları

- Yükseklik: 4 cm
- Genişlik: 1,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 315 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

Diğer özellikler

- Verim: 116 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699767730
- EOC: 871869976773000
- Ürün başlığı: LED 28W G4 WW 12V ND SRT6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.65
- Gerilim: 12V AC electronic V
- Watt: 2,7 W
- Watt eşdeğeri: 28 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 4 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 374875

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699767730
- Net ağırlık: 0 kg
- Brüt ağırlık: 0,01 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 2,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002389258



Yayın tarihi: 2024-04-25
Sürüm: 0.388

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com