




Mum 40 W C37 E14



Bu akıllı WIZ LED mum şekilli ampulle hayatınıza insan odaklı aydınlatma katın. Odaklanmanıza veya rahatlamanıza yardımcı olması için sıcak ve soğuk beyazın farklı tonlarını uygulayın. Günlük veya haftalık rutinlerinize göre ışıkların açılmasını ve kapatılmasını programlayabilir, akıllı telefonunuzla veya sesinizle kontrol edebilir ve uzakta olduğunuzda bile ışıklarınıza uzaktan erişebilirsiniz. WIZ ışıklar mevcut Wi-Fi ağınıza bağlanır, ek donanım gerektirmez.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz akıllı ampul
- En fazla 470 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.




Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: C37
Soket: E14
Cam türü: Buzlu
Kısılabilir: Evet

AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,045 kg

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir
beyaz
Nominal ışık akısı: 470 lm
Başlama süresi: < 0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında
tam ışık
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):
95 lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 40 mA

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699787073
EOC: 871869978707300
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
927-65 TW 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.51
Gerilim: 220-240 V
Watt eşdeğeri: 40 W
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): F
Güç Tüketimi: 4,9 W
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 116 mm
Toplam uzunluk: 116 mm
Genel genişlik: 39 mm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000
Nominal ışık akısı: 470 lm
Nominal güç: 4.9 W

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60
EPREL Tescil Numarası: 1901096

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)



© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

EAN:

wizconnected.com