




Wi-Fi BLE 50W ST64 E27 920-50 AMB 1PF/6



Bu WiZ smart Filament ampulün Edison tarzı şekli ve sıcak-soğuk beyaz ışığı ve kehribar rengi kaplaması, size her odada nostaljik bir görünüm verir. Karartmak ve aydınlatmak için WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kumanda edin veya Wi-Fi kurulumlarında önceden ayarlanmış ışık modlarını kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz akıllı ampul
- En fazla 640 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasında seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: ST64
Soket: E27
Teknoloji: Akıllı Wi-Fi
Cam türü: Kehribar rengi
Kısılabilir: Kablosuz Dim etme

AMPUL BOYUTLARI

Yükseklik: 14,3 cm
Ağırlık: 0,055 kg
Genişlik: 6,4 cm

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
20.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): 90
Renk sıcaklığı: 2000-5000 K
Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir
beyaz
Nominal ışık akısı: 640 lm
Başlama süresi: <0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında
tam ışık

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 43 mA
Verim: 91 lm/W

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699787233
EOC: 871869978723301
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 50W ST64 E27
920-50 Amb 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V
Watt: 7 W
Watt eşdeğeri: 50 W
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Uzunluk: 14,3 cm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
Nominal ışık akısı: 640 lm
Nominal güç: 7 W

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60 Hz
EPREL Kayıt Numarası: 1901146
Akış ölçüm referansı: Sphere

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8718699787233
Net ağırlık: 0,06 kg
Brüt ağırlık: 0,09 kg
Yükseklik: 18,5 cm
Uzunluk: 8,5 cm
Genişlik: 8,5 cm
Malzeme numarası (12NC):
929003018701



©2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.