



WiZmote

Tüm WiZ ürünleriyle çalışan ve 15 metrelik menzile sahip WiZmote ile ışıklarınızı tek bir düğme dokunuşuyla kontrol edin. Wi-Fi kesilse bile ışıkları açın veya kapatın, odayı aydınlatın veya karartın, bir gece ışığı ayarlayın veya en sevdiğiniz ışık modlarından en fazla dördünü ayarlayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Pille çalışır
- IP20/Plastik/Siyah
- Tüm Connected by WiZ ürünlerle çalışır



WiZ ışıklarınızın kablosuz kontrolü

WiZ ışıklarınızın hızlı ve kolay kontrolünün keyfini çıkarın. Işıkları açın/kapatın ve tek bir dokunuşla parlaklığı ayarlayın. Doğrudan WiZ ışıklarınıza bağlanın ve Wi-Fi kapalıyken bile çalışır.



15 m/50 ft'lik geniş kontrol aralığı

Bölmeler ve duvarlar bulunan normal bir iç mekan ortamında 15 metre veya 50 fit aralığındaki ışıkları ve cihazları kontrol edin.



Bir odadaki bir veya birden fazla ışığı kolayca kontrol edin

Bu taşınabilir kontrol aksesuarı bir odaya bağlanabilir ve o odadaki tüm ışıkları tetikleyebilir. İster bir ister elli ışık olsun! Bunun yerine başka bir odayı kontrol etmek ister misiniz? Uygulamadan aksesuarın bağlı olduğu odayı değiştirmeniz yeterlidir.



Tüm "Connected by WiZ" ışıklarıyla uyumludur

Bu WiZ kontrol aksesuarı, WiZ ekosistemindeki her türlü ışığı kontrol etmek için tasarlanmıştır. "Connected by WiZ" olduğu sürece, herhangi bir markadan herhangi bir ışığı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.



Tek tuşla en sevdiğiniz ışık modları

Tek bir dokunuşla ışıkları açın/kapatın, parlaklığı ayarlayın, en sevdiğiniz modu seçin ve gece lambasına geçin. WiZ uygulamasında dört adede kadar olmak üzere en sevdiğiniz ışık modlarını ve Sahneleri özelleştirin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Plastik

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Piller dahildir: Evet
Kumanda Mesafesi: 15 m

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 3Vdc V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,057 kg
Genel yükseklik: 15 mm
Toplam uzunluk: 135 mm
Genel genişlik: 38 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pil tipi: AAA - Kalem pil
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8718699789220
Net ağırlık: 0,06 kg
Brüt ağırlık: 0,08 kg
Yükseklik: 13,2 cm
Uzunluk: 4,6 cm
Genişlik: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.