




Smart Plug

WiZ akıllı priz tüm prizleri akıllı hale getirir. Sıradan ışığınızı veya cihazınızı prize taktığınızda, bunları akıllı telefonunuzla veya sesinizle kontrol edebilirsiniz. Programlar sayesinde, cihazları günlük rutininize uygun olarak ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde açıp kapatabilirsiniz. Artık evde ışıklarınızı veya cihazlarınızı açık bırakıp bırakmadığınız konusunda endişelenmenize gerek yok, bunları akıllı telefonunuzla kontrol edebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tak ve Çalıştır
- Alexa & Google Home ile uyumlu
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Tüm akıllı ev işlevleriniz için anında kurulum
Yeni WiZ cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak tüm akıllı ev özelliklerinden kolayca yararlanmaya başlayın. Evden uzakta olduğunuzda bile otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayarak ışıkları ve cihazlarınızı kontrol edin. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Sıradan cihazları akıllı hale getirin: lambalar, vantilatörler vb.

Normal lambaları, dekoratif lambaları, fanları, kahve makinenizi ve daha fazlasını kontrol edin. Uygulamaya bağlanması ve tepki vermesi için yalnızca gücün açık olması gereken cihazları kontrol etmek için WiZ'i kullanın.



Akıllı ışıkların ve cihazların kolay programlanması ve otomasyonu

Evinizin ışıklarını veya cihazlarını otomatik olarak açılıp kapanacakları ve günlük veya haftalık rutinlerinizi takip edecekleri şekilde programlayın. Işıklarınızı ve cihazlarınızı gerekli olmadığında kapalı, güvende ve enerji tasarrufu yapacak şekilde otomatikleştirin.



Akıllı telefonunuzla cihazları her yerden kontrol edin

Evde kimse yokken elektrikli bir cihazı açık kaldıysa endişelenmenize gerek yok. Akıllı telefonunuzu kullanarak istediğiniz yerden cihazı kapatın veya diğer cihazları kontrol edin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Fiş Tipi: Type E

ETKİLEŞİM

Akım (A): 10

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 230 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,09 kg
Genel yükseklik: 58 mm
Toplam uzunluk: 59 mm
Genel genişlik: 49 mm

NOMİNAL DEĞERLER

Nominal güç: Max 2300 W

SERVİS

Garanti: 1 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

EAN:

wizconnected.com