PHILIPS

Mum 60 W P48 E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 saat

8719514309722

A ↑ G E

Evler için son teknoloji LED

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit ışıltı
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel
- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115

Çeşitli
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri
- EAN: 8719514309722
- EOC: 871951430972200
- Ürün başlığı: LED 60W P48 E27 CW FR ND 1SRT4

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): E
- Güç: 7
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Genel yükseklik: 93 mm
- Toplam uzunluk: 93 mm
- Genel genişlik: 48 mm

Servis
- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler
- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 453240

Ampul
- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler
- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8719514309722
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,05 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 5,3 cm
- Genişlik: 6,3 cm

8719514309722

Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.271

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com