

PHILIPS

Mum 60 W B38 E14

LED

6500 K

806 lm

15.000 saat



8719514309746



Evler için son teknoloji LED

Son teknoloji LED ampul ile günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeksizin enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0,5
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514309746
- EOC: 871951430974600
- Ürün başlığı: LED 60W B38 E14 CDL FR ND 1SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç: 7
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 114 mm
- Toplam uzunluk: 114 mm
- Genel genişlik: 38 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- EPREL Tescil Numarası: 453236

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514309746
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,04 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 4,6 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-18
Sürüm: 0.309

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com