

PHILIPS

Mum 60 W B38 E14

LED

4000 K

806 lm

15.000 saat



8719514313309



Evler için son teknoloji LED

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514313309
- EOC: 871951431330900
- Ürün başlığı: ESSLEDCandle 7W 806lm E14 840 B38NDFRCA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Güç Tüketimi: 7 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 114 mm
- Toplam uzunluk: 114 mm
- Genel genişlik: 38 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514313309
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,04 kg
- Yükseklik: 14,9 cm
- Uzunluk: 4 cm
- Genişlik: 4 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.92

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com