

# PHILIPS

Mum 40 W P45 E14

LED

4000 K

500 lm

12.000 saat



8719514322110



## Evler için son teknoloji LED

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit ısıltı
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 12.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

## Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 500 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 100

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514322110
- EOC: 871951432211000
- Ürün başlığı: EcohomeLEDLustre 5W 500lm E14 840P45NDFR

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 40
- Güç: 5
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 88 mm
- Toplam uzunluk: 88 mm
- Genel genişlik: 45 mm

## Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- Titreleme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreleme değeri: 1

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

## Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

## Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514322110
- Net ağırlık: 0,02 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 11,8 cm
- Uzunluk: 4,7 cm
- Genişlik: 4,7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08  
Sürüm: 0.66

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)