

PHILIPS

Mum 40 W B35 E14

LED

2700 K

470 lm

15.000 saat

8719514322158



Evler için son teknoloji LED

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Akkor mumlarla benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Günlük kullanım için basit LED

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Titreme görülmez

Hızla ve ardı ardına titreyen ışık gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet geçirmesine neden olabilir. Bu hoş olmayan durum yaşantınızın bir parçası haline gelmemelidir. LED'ler sürücü akımına çabuk yanıt verdiklerinden dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımındaki dalgalanmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve titremeye neden olan faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak bir titreme bile görmezsiniz.

Akkor mumlarla benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Estetik tasarımı ve halojen ampule benzer boyutlarıyla modern, enerji tasarruflu, standart bir LED mumdur. Geleneksel akkor mumların yerine geçecek mükemmel sürdürülebilir bir alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert ışığın gözleri ne kadar yorduğunu görmek kolaydır. Çok parlak olursa, göz kamaşması yaşarsınız. Çok yumuşak olursa titreme deneyimini yaşarsınız. Artık gözleri yormayacak şekilde tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatılabilir ve eviniz için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 94

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514322158
- EOC: 871951432215800
- Ürün başlığı: LEDCandle 40W B35 E14 WW FR ND TRK

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 40
- Güç: 5
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 106 mm
- Toplam uzunluk: 106 mm
- Genel genişlik: 35 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514322158
- Net ağırlık: 0,02 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 11 cm
- Uzunluk: 3,6 cm
- Genişlik: 3,6 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.68

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com