

PHILIPS

Ampul 8 W (Eq. 60 W) A60 E27

Akıllı LED

Tüm renkler

Plastik

Kolay tak ve çalıştır özelliği

WiZ uygulaması veya ses ile kontrol edin



8719514372443



Ruh halinize uyan renkli ışık

E27 duylu Philips Smart LED tam renkli akıllı ampul ile iç mekanlarınızda renkli ışık tonları kullanın. Bu ampul WiZ bağlantılıdır. WiZ uygulaması veya sesinizle kontrol etmek için mevcut Wi-Fi ağıyla kullanın.

Kolay kurulum

- Kolay tak ve çalıştır özelliği. Mevcut Wi-Fi'nızla birlikte çalışır.

Akıllı kontrol

- Her yerden akıllı telefonunuzla kontrol edin.
- Google Assistant, Alexa ve Siri Kısayolları ile sesli denetim

Akıllı özellikler

- Işığınızı programlarla otomatikleştirin
- Önceden ayarlanmış iyileştirici özellikler

Işık modları

- Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz modları ve önceden ayarlanmış modlar
- Milyonlarca renk ve dinamik ışık modları
- Önceden ayarlanmış dinamik ışık modları ile sahneleri özelleştirin.

Özellikler

Kolay tak ve çalıştır özelliği

WiZ, mevcut Wi-Fi yönlendiricinizle çalışır, ek ağ geçidi gerekli değildir. Yeni ışığının fişini takıp WiZ uygulamasını indirdiğinizde kullanmaya hazırsınız demektir!

Dilediğiniz yerden kontrol edin

WiZ ışıklarınızı nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kontrol edin. Evden ayrılmadan önce ışıklarınızı açık bırakıp bırakmadığınız konusunda endişelenmenize gerek yok. WiZ uygulaması, iOS ve Android için sunulmaktadır.

Sesle Kontrol

Sesinizi ve Google Assistant, Amazon Alexa veya Siri Kısayollarını kullanarak ışıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin. Basit sesli komutlarla ışıkları açıp kapatabilir, parlaklaştırıp karartabilir, ışıkların renklerini değiştirebilir ve özel ışık sahneleri ayarlayabilirsiniz.

Işığınızı programlarla otomatikleştirin

Işıklarınızı günlük veya haftalık rutinlerinize göre otomatikleştirin. Işığınızı siz eve gelmeden önce açılacak şekilde programlayın ve ihtiyaç duymadığınızda kapalı tutun.

Önceden ayarlanmış iyileştirici özellikler

WiZ uygulamasındaki önceden ayarlanmış iyileştirici özellikleri kullanarak gün boyunca günlük döngünüz için en uygun aydınlatma modelinin keyfini çıkarın. WiZ, size enerjik olup odaklanmanız gerektiğinde parlak bir gün ışığı sağlarken, rahatlayıp daha iyi uymanıza yardımcı olmak için yavaşça yumuşak sıcak beyaz ışığa geçmenize imkan tanır.

Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz modları ve önceden ayarlanmış modlar

Enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaza kadar geniş bir aralıktan ya da faaliyetleriniz için en iyi ortamı oluşturmak için Odaklanma ve Rahatlama gibi önceden ayarlanmış modlar arasından seçim yapın.

Milyonlarca renk ve dinamik ışık modları

Evinizde inanılmaz bir atmosfer oluşturmak için milyonlarca renkten oluşan paletten seçim yapın. Dinamik ışık efektlerimizdeki ortamınızın ışıldamasını sağlayan küçük farkların keyfini çıkarın.

Özelleştirilmiş Sahneler

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını oluşturmak için farklı renkli ve beyaz ışık modlarını birlikte kullanın. Uygulama, WiZmote veya ses ile istediğiniz zaman kaydedip açın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: A60
- Soket: E27
- Teknoloji: Akıllı Wi-Fi
- Cam türü: Buzlu
- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile

Ampul boyutları

- Yükseklik: 12,2 cm
- Ağırlık: 0,065 kg
- Genişlik: 6 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 25.000 h

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 70 mA
- Verim: 100 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514372443
- EOC: 871951437244300
- Ürün başlığı: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 8 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 12,2 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 25.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 8 W

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 584522



Yayın tarihi: 2024-09-17
Sürüm: 0.167

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com