


## Smart Plug

Herhangi bir duvar prizini akıllı hale getirmek için, priz ne kadar güç kullandığını ölçen bir güç ölçer içeren WiZ akıllı prizi kullanın. Prizinizi WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kontrol edin: Örneğin, en sevdiğiniz geleneksel lambanızı bir dokunuşla açıp kapatın

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tak ve Çalıştır
- Güç Ölçer ile
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




**Tüm akıllı ev işlevleriniz için anında kurulum**  
Yeni WiZ cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak tüm akıllı ev özelliklerinden kolayca yararlanmaya başlayın. Evden uzakta olduğunuzda bile otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayarak ışıkları ve cihazlarınızı kontrol edin. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




**Sıradan cihazları akıllı hale getirin: lambalar, vantilatörler vb.**

Normal lambaları, dekoratif lambaları, fanları, kahve makinenizi ve daha fazlasını kontrol edin. Uygulamaya bağlanması ve tepki vermesi için yalnızca gücün açık olması gereken cihazları kontrol etmek için WiZ'i kullanın.



**Akıllı ışıkların ve cihazların kolay programlanması ve otomasyonu**

Evinizin ışıklarını veya cihazlarını otomatik olarak açılıp kapanacakları ve günlük veya haftalık rutinlerinizi takip edecekleri şekilde programlayın. Işıklarınızı ve cihazlarınızı gerekli olmadığında kapalı, güvende ve enerji tasarrufu yapacak şekilde otomatikleştirin.



**Enerji tüketimini izleyen dahili güç ölçer**

Bu akıllı prizin, prize takılı cihazın enerji tüketimini izleyen dahili bir güç ölçeri bulunur. Cihazınızın ne kadar enerji kullandığını WiZ uygulamasındaki görsel özetle bakarak öğrenebilirsiniz.



**Akıllı telefonunuzla cihazları her yerden kontrol edin**

Evde kimse yokken elektrikli bir cihazı açık kaldıysa endişelenmenize gerek yok. Akıllı telefonunuzu kullanarak istediğiniz yerden cihazı kapatın veya diğer cihazları kontrol edin.



# TEKNİK ÖZELLİKLER

## TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White  
Malzeme: Plastik

## EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Fiş Tipi: Type F

## ETKİLEŞİM

Akım (A): 10

## GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 230 V

## ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,098 kg  
Genel yükseklik: 61 mm  
Toplam uzunluk: 59 mm  
Genel genişlik: 49 mm

## NOMİNAL DEĞERLER

Nominal güç: 2300 W

## SERVİS

Garanti: 2 yıl

## TEKNİK ÖZELLİKLER

IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı  
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

## DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514552685  
Net ağırlık: 0,1 kg  
Brüt ağırlık: 0,18 kg  
Yükseklik: 16,2 cm  
Uzunluk: 7,2 cm  
Genişlik: 7,2 cm



© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.