


Portrait Masa Lambası



Tek ışık, pek çok kullanım! Çok işlevli WiZ Portrait akıllı masa ışığı, masanızda çalışma ortamı aydınlatması yaratmak, görüntülü aramalar ve hatta rahatlatıcı bir başucu ışığı oluşturmak için mükemmel olan çift ışıklı bölgeler sunar. Masa aydınlatmasından görüntülü görüşme aydınlatmasına geçmek için kafayı döndürmeniz yeterlidir. Özel olarak tasarlanmış bir difüzör, çevrimiçi ortamda en iyi şekilde görünmenizi sağlamak için yumuşak, ayarlanabilir bir halka ışık üretir. Yerleşik parlaklık sensörü, ortam ışık seviyelerini algılar ve uzun saatler boyunca çalışırken göz yorgunluğunu azaltmak için çalışma ortamı aydınlatmasını otomatik olarak ayarlar. Sade ve temiz geometrik tasarım, her dekora iyi uyum sağlar. Portrait akıllı masa lambası, beklediğiniz kolay kontrolle WiZ ekosisteminizdeki diğer ışıklarla iyi uyum sağlar. Evinizin her yerinde mükemmel ortamı yaratmak için WiZ uygulamasını, WiZmote'u veya sesinizi kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Otomatik parlaklık ayarı
- Çift bölgeli ışık etkisi



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



Odak, görüntülü görüşmeler veya ambiyans için çift ışık bölgesi

Çift ışık bölgesi, WiZ Portrait masa lambasını çok işlevli hale getirir. Yatay olarak yönlendirildiğinde, odak için aşağı doğru ışığı ve ambiyans için yukarı doğru ışığı kullanın. Dikey olarak yönlendirildiğinde ise görüntülü görüşmeler için ön ışığı ve ambiyans için arka ışığı kullanın. Bir lamba, pek çok kullanım seçeneği!

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Dikdörtgen
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 25.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Hayır
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 60 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:: Çocuk odası Çalışma Odası

DiĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 2000 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 5 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1,4 kg
Genel yükseklik: 380 mm
Toplam uzunluk: 204 mm
Genel genişlik: 195 mm

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
Işık rengi: 2700-6500
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 10
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169072695
Net ağırlık: 1,46 kg
Brüt ağırlık: 1,73 kg
Yükseklik: 41,5 cm
Uzunluk: 21,3 cm
Genişlik: 24,3 cm