

PHILIPS

Shroud Duvar Aplığı
2,3 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

2700 K

Siyah

Sensör; Güneş Enerjili; Su
Geçirmez



8720169265509



Tüm mevsimler için uzun ömürlü, güneş enerjili bahçe ışığı

Philips Shroud duvar aplığı daha uzun ömürlü, enerji tüketimini azaltan ve sürdürülebilirliği destekleyen güvenilir bir güneş enerjili ışıktır.

Kolay kurulum

- Kablolara gerek yok

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Gelişmiş LED ışıklandırma

- Yüksek kaliteli LED ışığı

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özel nitelikler

- Rahatlık ve güvenlik için hareket sensörü

Özellikler

Kablolarla gerek yok



Bu ışık tamamen güneş enerjisiyle çalışır. Kablolarla gerek olmaması sayesinde bu ışıkların bahçenizde veya diğer dış mekan alanlarınızda istediğiniz yere yerleştirilmesi ve yeniden konumlandırılması kolaydır.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü




Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 15.000 saate kadar dayanır. Her gece mükemmel bahçe aydınlatmasının keyfini çıkarırken yıllarca bakım endişenizin olmayacağını bilerek içiniz rahat olabilir.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu LED ışıklar Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir teknoloji kullanır. Anında açılırlar ve bahçenizdeki canlı renkleri ortaya çıkaran optimum ışık çıkışı üretirler.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Rahatlık ve güvenlik için hareket sensörü



Eve döndüğünüzde sizi karşılamak veya birilerinin yolda olduğunu bilmenizi sağlamak için bir hareket sensörü bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- Gündüz ve gece sensörü: Evet
- Dağınık ışık etkisi: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Hareket sensörü: Evet
- Birincil kalite malzeme: Evet
- Güneş Enerjisi: Evet
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır
- Sıcak Beyaz Işık: Evet
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Sensör, Güneş Enerjili, Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,378 kg
- Genel yükseklik: 188 mm
- Toplam uzunluk: 114 mm
- Genel genişlik: 107 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 250/25
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 4 V
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: yok
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 2,3
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169265509
- Net ağırlık: 0,38 kg
- Brüt ağırlık: 0,49 kg
- Yükseklik: 20,5 cm
- Uzunluk: 12 cm
- Genişlik: 12,5 cm



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.293

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com