

PHILIPS

Ampul 55 W A60
E27

LED

2700 K

720 lm

15.000 saat

8720169305106



Eşî benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değıştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Özellikler

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 150
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 720 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 90

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169305106
- EOC: 872016930510600
- Ürün başlığı: LEDBulb 8W E27 2700K 1PF/12 TR

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 55
- Güç: 8
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 8

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 10,8 mm
- Toplam uzunluk: 10,8 mm
- Genel genişlik: 6 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169305106
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,04 kg
- Yükseklik: 13,8 cm
- Uzunluk: 6,1 cm
- Genişlik: 6,1 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.139

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com