

PHILIPS

Ampul 19 W A67 E27
3000 K Kartrlmz

LED

3000 K

2150 lm

15.000 saat

8720169306042



Mükemmel ışık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Ekstra parlaklığa geçin

Özellikler

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

İçbükey optik tasarıma sahip EyeComfort

Bu ampul, ekstra parlaklık için geniş ışın veren içbükey bir tasarıma sahiptir ve konforlu, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü bir lamba sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 180
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- Nominal ışık akısı: 2150 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 113

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169306042
- EOC: 872016930604200
- Ürün başlığı: LEDBulb 19W E27 3000K 230V 1CT/6 APR

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 155
- Güç: 19

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 128 mm
- Toplam uzunluk: 128 mm
- Genel genişlik: 68 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169306042
- Net ağırlık: 0,07 kg
- Brüt ağırlık: 0,08 kg
- Yükseklik: 13,2 cm
- Uzunluk: 7,1 cm
- Genişlik: 7,1 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.118

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com