

PHILIPS

Ampul 100 W A60
E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 saat

8721103127839



Parlak LED aydınlatma

Philips LED ampuller, yüksek kaliteli ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Yüksek kaliteli ışık

- Işık hakkında bilgi edinin

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %90 kadar Enerji Tasarrufu

Özellikler

Işık hakkında bilgi edinin



Renk sıcaklığı: ışıkların farklı renk sıcaklıkları bulunabilir, bu değer Kelvin (K) adı verilen birimlerle gösterilir. Düşük Kelvin değerine sahip ampuller sıcak ve daha sakin bir ışık yaratırken, daha yüksek Kelvin değerine sahip ampuller soğuk ve daha enerji verici bir ışık üretir. CRI: renk oluşturma dizini (CRI) bir ışık kaynağının renk görünümü üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılır. Doğal günışığının CRI değeri

100'dür. Philips LED ampullerin CRI değeri daima 80'in üzerindedir, bu da renklerin gerçek ve doğal görünmesini sağlar.

Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

%90 kadar Enerji Tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufunun tadını çıkarın. Mevcut akkor veya halojen ampullerinizi değiştirerek anında %90'dan fazla enerji tasarrufu sağlayın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Tasarım ve kaplama

- Renk: White

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 30.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +45 °C
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Piller dahildir: Hayır
- Renginizi seçin: Hayır
- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 180
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 2700
- Işık Akısı: 1.521 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 117

Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

Diğer özellikler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8721103127839
- EOC: 872110312783900
- Ürün başlığı: ESS LEDBulb 13-100W E27 2700K 1PF/12 TR

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.54

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.54
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 100
- Güç: 13
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 13

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 120 mm
- Toplam uzunluk: 120 mm
- Genel genişlik: 60 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 60 mm
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Dim Edilebilir: Hayır
- Kapak Tabanı: E27

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103127839
- Net ağırlık: 0,05 kg
- Brüt ağırlık: 0,06 kg
- Yükseklik: 14,9 cm
- Uzunluk: 6,3 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.148

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com