

PHILIPS

Akıllı Düğme, Pratik
Kontroller, Dimleme, Şarj
Edilebilir PİL

Smart Aksesuar

Özelleştirilen düğmeler

Duvara montaj ve uzak
kumanda

Wi-Fi olmadan çalışır



8721103136039



Hepsi bir anahtar

Açma/kapatma ve dimleme için sorunsuz döner kontrol mekanizması ve favori ışık modlarınıza anında erişim sağlayan iki programlanabilir düğme içeren şık akıllı anahtarla aydınlatmanızı zahmetsizce kontrol edin. WiZ uygulamasında düğmeleri özelleştirerek kişiselleştirilmiş kısayollar oluşturun, ardından kompakt tabanı duvara monte edin veya ihtiyacınız olduğunda taşınabilir ve kablosuz kontrol için manyetik kadranı ayırın. Anahtar doğrudan ışıklarınızla iletişim kurar, böylece Wi-Fi olmadan bile güvenilir şekilde çalışır, hafif bir LED halka ise ışıkların aktif olduğunu veya USB ile şarj edilebilir pilin güçlendirilmesi gerektiğini gösterir. WiZ uygulaması kullanılarak kolayca kurulabilir ve tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum

Akıllı kontrol


- Geniş menzil
- Connected by WiZ
- Özelleştirilebilir sahneler

Form faktörü

- Kullanışlı kontroller

Özellikler

Son derece basit kurulum



WiZ uygulamasını indirin, cihazınızı elektrik kaynağına bağlayın ve ardından Wi-Fi ağına bağlayın. Artık kullanmaya başlayabilirsiniz!

Connected by WiZ

Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınız üzerinden sesli komutlarla kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

Özelleştirilebilir sahneler



Ekstra kolaylık için WiZ Uygulamasında 4 aydınlatma sahnesi özelleştirebilirsiniz. Kısa veya uzun basmayla istediğiniz mükemmel ortamlarınız arasında geçiş yapın.

Geniş menzil



Oda ve duvarlardan oluşan iç mekanlarda 15 metre veya 50 fit aralığındaki ışıkları ve cihazları kontrol edin.

Kullanışlı kontroller



Tabanı istediğiniz yere monte edin ve kablosuz aydınlatma kontrolü için uzaktan kumandayı çıkarın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Piller dahildir: Evet
- Kumanda Mesafesi: 15 m

Güç tüketimi

- Gerilim: 5 V

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,1 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 86 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 86 mm
- Genel yükseklik: 2,49 mm
- Toplam uzunluk: 8,6 mm
- Genel genişlik: 8,6 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Pil tipi: LP402030
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf III – Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

Desteklenenler

- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8721103136039
- Net ağırlık: 0,1 kg
- Brüt ağırlık: 0,14 kg
- Yükseklik: 13,7 cm
- Uzunluk: 6,1 cm
- Genişlik: 10,6 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.168

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com