

PHILIPS

75-85 inç TV için TV Arka
Aydınlatmalı HDMI Sync
Box, Connected by WiZ

Smart LED

Sürükleyici ışık efektleri

HDMI 2.0 cihazlarla senkronize

60 Hz'de 4K, HDR10+, Dolby
Vision



8721103160607



Kolay sürükleyicilik

60 Hz'de 4K, HDR10+ ve Dolby Vision destekleyen senkronizasyon kutusu ile gerçek zamanlı renk uyumu keyfini yaşayın. Işıklarınızı, HDMI bağlantı noktası aracılığıyla akış cihazları ve kablo kutuları gibi herhangi bir HDMI 2.0 video kaynağıyla kolayca senkronize edin (not: akıllı TV uygulamalarıyla senkronizasyon yapılamaz). Kurulum hızlı ve basittir. WiZ uygulamasında, tamamen kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyimi için ayarlayabileceğiniz bir dizi önceden ayarlanmış senkronizasyon modu bulacaksınız. WiZ uygulaması ile kurulumu kolaydır, tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur ve Alexa ve Google Home gibi akıllı ev asistanları aracılığıyla kontrol edilebilir.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum
- 5 adımlı kolay kurulum
- Başlamanız için gerekenler:

Akıllı özellikler

- Ekranınıza hayat verin
- Senkronizasyon modu

Işık modları

- Sürükleyici ışık

Özellikler

Son derece basit kurulum




1. WiZ uygulamasını indirin.
2. Işığınızı açın.
3. Işığı Wi-Fi'ye bağlayın.

5 adımlı kolay kurulum



1. Arka ışığı takın ve klipslerle sabitleyin.
2. Sync box cihazını elektrik prizine bağlayın.
3. HDMI cihazınızı sync box cihazınıza bağlayın.
4. Sync box cihazını televizyonun HDMI portuna bağlayın.
5. Arka ışığı sync box cihazına bağlayın.

Başlamanız için gerekenler:



- TV arka aydınlatmalı sync box
- Harici HDMI video kaynağı
- TV
- Wi-Fi ağı
- Akıllı tlf.

Ekranınıza hayat verin



Akıllı ışıklarınızı HDMI üzerinden her video içeriğiyle senkronize edin. En sevdiğiniz filmlerin, video oyunlarının ve spor karşılaşmalarının aksiyonunu yaşayın.

Senkronizasyon modu



WiZ uygulamasında Sinematik ve Rahatlatma gibi hazır senkronizasyon modları bulacaksınız. Arzu ederseniz bunları daha da size özel hale getirin.

Sürükleyici ışık



Senkronizasyon donanımı sayesinde ışıklarınızı müzik ve video ile senkronize ederek ev deneyiminizi dönüştürün.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabılır: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -10 ila +40 °C
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Hayır
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabılır lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 20
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 7

String ışık/Lightstrip

- Uzatılabilirlik: Hayır

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası, Eğlence odası

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 110 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.75
- Gerilim: 220-240 V
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,441 kg
- Genel yükseklik: 0,35 mm
- Toplam uzunluk: 330 mm
- Genel genişlik: 1 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50/60
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 150
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Gradyan renkli ve beyaz ışık (RGBICW)
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 21
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı

Ampul

- Form faktörü: NA
- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8721103160607
- Net ağırlık: 0,44 kg
- Brüt ağırlık: 0,65 kg
- Yükseklik: 17,8 cm
- Uzunluk: 9,7 cm
- Genişlik: 17,8 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.129

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com