

PHILIPS

Akıllı Priz Matter Tip F,
Güç Ölçer, 2'li Paket

Smart Aksesuar

Her cihazı akıllı yapın

Akıllı otomasyonlar

Enerji takibi



8721103161406



Herhangi bir duvar prizini akıllı hale getirin

Herhangi bir günlük cihazı saniyeler içinde daha akıllı hale getirin; bu akıllı prize takın ve her yerden anında uzaktan kontrolün keyfini çıkarın. Rutininize uygun akıllı otomasyonlar oluşturun, cihazları otomatik olarak açıp kapanacak şekilde planlayın ve uzaktayken her şeyin kapanmasını sağlayarak enerjiden tasarruf edin. Yerleşik enerji izleme sayesinde, gerçek zamanlı güç, akım ve voltajı takip edebilir, geçmiş kullanım verilerini inceleyebilir ve maliyetleri azaltmak için daha akıllı kararlar alabilirsiniz. WiZ uygulaması ile kurulumu kolaydır, tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur ve Alexa, Apple Home ve Google Home gibi akıllı ev asistanlarıyla sorunsuz entegrasyon için Matter sertifikasına sahiptir.

Kolay kurulum

- Son derece basit kurulum

Akıllı kontrol


- Connected by WiZ
- Her cihazı akıllı yapın
- Akıllı otomasyonlar

Akıllı cihazlar

- Matter onaylı

Özellikler

Son derece basit kurulum



WiZ uygulamasını indirin, cihazınızı elektrik kaynağına bağlayın ve ardından Wi-Fi ağına bağlayın. Artık kullanmaya başlayabilirsiniz!

Connected by WiZ


Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınız üzerinden sesli komutlarla kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

Her cihazı akıllı yapın



Kablolama veya ek alete gerek yok, yalnızca cihazınızı bu akıllı prize takarak istediğiniz yerden uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Akıllı otomasyonlar



Cihazlarınızı günlük rutininize uygun şekilde açılıp kapanacak şekilde programlayın veya enerji tasarrufu için evden uzaktayken kapalı olduklarından emin olun.

Mater onaylı



Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Piller dahildir: Hayır
- Fiş Tipi: Type F

Etkileşim

- Akım (A): 10

Güç tüketimi

- Gerilim: 230 V

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,085 kg
- Genel yükseklik: 8,2 mm
- Toplam uzunluk: 5,5 mm
- Genel genişlik: 5,5 mm

Nominal değerler

- Nominal güç: Max 2300 W

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I – Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103161406
- Net ağırlık: 0,17 kg
- Brüt ağırlık: 0,23 kg
- Yükseklik: 9,1 cm
- Uzunluk: 6,3 cm
- Genişlik: 12,6 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.115

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com