

PHILIPS

SuperSlim Tavan LED
Lambası, Tunable White Işık
2700 K - 6500 K, 32 W

Smart LED

Süper ince tasarım

Tunable white ışık 2700-6500
K

%1'e kadar dim etme



8721103163578



Beyazlarla anlar yaratın

Bu yuvarlak tavan lambası, düşük tavanlı alanlar için mükemmel bir seçimdir. İnce, 32 mm çerçevesi, odayı boğmadan temiz ve modern bir görünüm yaratmaya yardımcı olur. Şık tasarım, sadece estetik çekiciliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda gömülü montajın mümkün olmadığı tavanlara kolayca takılmasını sağlar.

Ayarlanabilir beyaz (2700 K - 6500 K) üretebilen bu dim edilebilir akıllı LED tavan lambası ile kolayca ambiyans oluşturun. WiZ uygulaması kullanılarak kolayca kurulup kumanda edilebilir ve tüm Connected by WiZ ürünleriyle tam uyumludur.

Akıllı kontrol

- Akıllı kontroller

Akıllı özellikler

- SpaceSense hareket algılama

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Beyaz ışık ayarlama
- Daima doğru ışık
- Anında rahat ortam

Özellikler

Akıllı kontroller




Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınızdaki sesli komutlar ile kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

Mater onaylı



Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Daima doğru ışık



Relax ve Focus gibi hazır ışık modlarıyla her türlü aktiviteye uygun atmosferi kolayca yaratın.

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Beyaz ışık ayarlama



Görünürlük ve odaklanmayı artıran soğuk, mavimsi tonlardan akşamları rahatlamak için yumuşak ve daha sıcak tonlara kolayca geçiş yapın (CCT 2700K-6500K).

Anında rahat ortam



Sıcak tonlara kısmak, ışığınızı yumuşatır ve zahmetsizce rahat bir atmosfer yaratır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabılır: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabılır lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 80
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: < 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Çalışma Odası
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 75 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9
- Gerilim: 220-240 V
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 2,3 kg
- Genel yükseklik: 2,8 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 550 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 3800
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 32
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8721103163578
- Net ağırlık: 2,3 kg
- Brüt ağırlık: 2,65 kg
- Yükseklik: 55 cm
- Uzunluk: 3,2 cm
- Genişlik: 54,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.175

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com