

PHILIPS

Dairesel floresan

Master T5

22 W

Soğuk beyaz

927965084013



Aydınlık ve şık bir ev için ince tasarım

Tarz sahibi bir ev ortamı yaratmak üzere farklı uygulamalarla kullanılabilen daha ince bir tasarım için Philips T5'i seçin. Super 80 Color teknolojileri, tüm dekorasyonun etkisini artıran üstün ışık kalitesi sunar.

Enerji tasarrufu sağlar

- Enerji tasarrufu sağlar

Şık, modern armatürler için

- Aydınlık ve şık bir ev için ince tasarımlı

Size parlak ışık sunar

- Ekstra parlaklıkla canlı bir deneyim

Yüksek lumen çıkışıyla yüksek verimlilik

- Yüksek başlangıç ışık çıkışı

Özellikler

Enerji tasarrufu sağlar Slim essential

Ev kullanıcılarına yüksek güvenilirliğe sahip estetik ve minyatür bir aydınlatma çözümü sunar

Bright boost

Daha iyi renk geriverimi ve ekstra parlaklık için BrightBoost teknolojisiyle birleşen yüksek verimli floresan

Yüksek başlangıç ışık çıkışı

Yüksek ışık çıkışı, daha çok parlaklıkla daha iyi ışık kalitesi sunar ve ev uygulamasında daha çok canlılığa izin verir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Soket: 2GX13
- Kısılabilir: Evet

Ampul boyutları

- Yükseklik: 230 mm
- Genişlik: 18 mm

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 12.000 h

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 81
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 1800 lm
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 4000 K
- Işık Akısı: 1.800 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 82 lm/W

Güç tüketimi

- Watt: 23,5 W
- Güç Tüketimi: 23,5 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): G

Teknik özellikler

- Işık çıkışı: 1.800 lm
- Şekil: Dairesel floresan
- Renk Türü Koordinatı Y: 0,38
- Renk Türü Koordinatı X: 0,38
- EPREL Kayıt Numarası: 423619
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Dim Edilebilir: Evet
- Kapak Tabanı: 2GX13

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8711500642219
- Net ağırlık: 80 g
- Brüt ağırlık: 107,3 g
- Yükseklik: 2,5 cm
- Uzunluk: 25,5 cm
- Genişlik: 24 cm
- Malzeme numarası (12NC): 927965084013



Yayın tarihi: 2024-08-11
Sürüm: 0.755

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.