



智慧插頭

WiZ 智慧插頭讓任何一種插座變得聰明。普通燈具或電器用品只要插上插頭，您就可以利用智慧手機或聲音控制它們。搭配時程表，您可以按照自己平日的作息開啟和關閉裝置，達到省電效果。您再也不必擔心家中的燈具或電器用品無人看管，因為您可以隨時在智慧手機上查看。

產品亮點

- 隨裝即用
- 與 Alexa 和 Google Home 兼容
- 使用應用程式或語音控制




立即設定所有智慧家庭功能

將您新的 WIZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即開始輕鬆使用智慧家庭功能。即使當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



讓普通裝置更智慧：燈具、風扇和更多。

控制普通燈具、裝飾燈、風扇、咖啡機等。使用 WIZ 控制打開電源即可使用的裝置 連結應用程式並回應應用程式。



智慧照明和裝置的輕鬆排程和自動化

依照您的日常作息或每週例行事務來安排您的家庭照明或電器自動開啟或關閉。自動化您的燈具和裝置，以在不需要時保持關閉，藉此保持安全並節省能源。



使用智慧型裝置隨處控制

即便沒有人在家，也不需要擔心電子裝置擅自開啟。無論您身在何處，只需使用智慧型手機將其關閉即可，或可控制其他裝置。



規格

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

隨附額外功能/配件

Plug Type: Type B

互動性

電流 (A): 15

耗電量

電壓: 125 V

產品尺寸與重量

淨重: 0.067 kg
整體高度: 29 mm
整體長度: 73 mm
整體寬度: 41 mm

額定值

額定功率: Max 1875 W

服務

保固: 1 年

技術規格

IP 防護等級: UL01 - 乾燥環境 (北美洲)
防護等級: UL 接地

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8719514553934
淨重: 0.01 kg
淨重: 0.11 kg
高度: 13 cm
長度: 7 cm
寬度: 7 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部分。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有人所持有。