




Portrait 桌燈



一盞燈，多種用途！多功能 WiZ Portrait 智慧桌燈提供雙照明區域，非常適合辦公桌上的工作照明、視訊通話，甚至能當作放鬆心情的床頭燈。只需旋轉頭部，即可從桌面照明切換到視訊通話照明。專門設計的柔光罩可產生柔和、可調整的環形光，讓您在線上展現最佳狀態。嵌入式亮度感測器可偵測環境光量並自動調整工作照明，以減輕長時間工作的眼睛疲勞。簡單乾淨的幾何設計適合任何裝飾。Portrait 智慧桌燈可與 WiZ 生態系統的其他燈款完美搭配，並提供您所期望的輕鬆控制。使用 WiZ 應用程式、WiZmote 或語音在家中任何角落營造完美氛圍。

產品亮點

- 可調式白光
- 自動亮度調整
- 雙區域燈光效果



易於設定的智慧照明功能

只需將您的 WiZ 燈連接到 Wi-Fi 網路，立即享受智慧功能的效益。當您不在家時，只需設定燈光自動開啟和關閉的時間即可輕鬆控制燈具。無需安裝額外如中樞器或閘道等硬體！



使用任何 Matter 智慧家庭平台進行控制

此產品經過 Matter 認證，可透過 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或您選擇的任何其他 Matter 智慧家庭平台輕鬆進行控制。



獨家打造透過動作開啟的 SpaceSense™ 燈具

WiZ 的 SpaceSense 技術將您的燈具變成移動感應器。只要在一個房間內裝設至少兩個 WiZ 燈，即可在 WiZ 應用程式中啟動 SpaceSense 功能，然後透過移動感應以自動開燈和關燈。簡單易用。這就是 SpaceSense。這就是 WiZ。



從可調式暖白光到冷白光，營造適當的氛圍

可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或直接從預設模式中選取模式，例如「專注」和「放鬆休息」模式，為您的當下活動營造最佳氛圍。



即使沒有調光器也可以調整智慧照明

透過您的智慧型手機、WiZ 控制配件或語音，調整至您想要的光線亮度。無需安裝昂貴的調光器。



雙照明區域用於對焦、視訊通話或營造氛圍

雙照明區域使 WiZ Portrait 桌燈具有多功能性。水平放置時，使用下照光幫助專注提神，使用上照光營造氛圍。垂直放置時，使用前燈進行視訊通話，使用背光營造氛圍。一盞燈，多種用途！



規格

燈泡特性

預期用途: 室內
燈泡外型: 長方形
可調式: 是

設計與外型

顏色: 白光
材質: 塑膠

耐用性

平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
光通維持率 (LMF): 70%
更換週期數目: 50,000
標稱使用壽命: 25,000

隨附額外功能/配件

可用遙控器調光: 是
內建 LED: 是
電源開關設在電線上: 無
隨附遙控器: 無

照明特性

色彩一致性: 6 SDCM
演色性指數 (CRI): ≥90
色溫: 2700-6500 K
達到 60% 光色的熱機時間: 2
光效 (額定) (標準): 60 lm/W

其他

特殊設計: 兒童房 書房

其他特性

燈電流: 2000 mA

耗電量

電壓: 5 V

產品尺寸與重量

淨重: 1.4 kg
整體高度: 380 mm
整體長度: 204 mm
整體寬度: 195 mm

服務

保固: 2 年

技術規格

燈具總流明輸出: 600
光色: 2700-6500
隨附燈泡瓦數: 10
IP 防護等級: IP20
防護等級: 等級 III

支援項目

與效果功能相容: Yes
WiFi: Wireless G
定義的支援期間: Minimum of 60 months after introduction date
最大配件數: 9999
通訊協定: 藍牙 WiFi (2.4GHz)

包裝尺寸與重量

EAN/UPC - 產品: 8720169072695
淨重: 1.46 kg
淨重: 1.73 kg
高度: 41.5 cm
長度: 21.3 cm
寬度: 24.3 cm



© 2025 Signify Holding。保留所有權利。本文件提供的資訊可能會有所更改，恕不另行通知。Signify 對此文件所包含資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，也不對根據此文件資訊所做的任何行為負責。本文件中提供的資訊不作為任何商業邀約，除非 Signify 同意，也不構成任何報價或合約的一部份。所有商標均為 Signify Holding 或其各自擁有者所持有。