

PHILIPS

Настенный светильник
Calgary, 60 Вт, цоколь E27,
без лампы в комплекте

myGarden

Без лампы

Нержавеющая сталь

Водонепроницаемая

17475/47/PN



Автоматизированное освещение входа

Цилиндрический настенный светильник Philips Calgary с отделкой из полированной нержавеющей стали придаст стене современный внешний вид и осветит вход рассеянным теплым светом.

Благодаря встроенному датчику движения освещение включается автоматически при приближении к светильнику.

Украсьте Ваш сад

- Выбирайте современный дизайн
- Выбирайте настенные уличные светильники
- Высококачественная нержавеющая сталь

Гармоничное решение для пространства вокруг дома

- Разработано для использования на улице: водонепроницаемость по стандарту IP44

Особые свойства

- Гостеприимный и уютный свет
- Простота установки в любом месте

Наполните свой сад светом

- Декоративное уличное освещение

Особенности

Выбирайте современный дизайн

Этот светильник, созданный в Европе, обладает уникальным узнаваемым дизайном. Ваш сад будет выглядеть современно.

Выбирайте настенные уличные светильники

Настенные уличные светильники можно расположить возле входной двери или на стенах террасы, осветив большую часть пространства.

Высококачественные материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износоустойчивый и прочный, он всегда будет освещать ваш сад. Светильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Разработано для использования на улице

Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает на уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот уличный светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

Гостеприимный и уютный свет

Датчик движения автоматически включает свет, когда вы возвращаетесь домой, и предупреждает вас, когда приходят гости.

Простота установки

Декоративное уличное освещение

Уличное освещение может украсить ваш сад или двор, подчеркнув элементы дизайна, стильно осветив дорожки и создав идеальное пространство для приятного времяпрепровождения с родными и близкими. Компания Philips создала myGarden, линейку прекрасных уличных светильников, элегантных и функциональных, именно для того, чтобы помочь вам создать собственный стиль уличного освещения.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Нержавеющая сталь
- Материал: Стекло, Нержавеющая сталь

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- С регулировкой яркости: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Датчик движения: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,111 kg
- Высота: 19 см
- Длина: 14 см
- Ширина: 11 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Электропитание: 230 В, 50 Гц
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: E27
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: –
- Максимальная мощность сменной лампы: 60 W
- Код IP: IP44

- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696176764
- Масса нетто: 1,04 kg
- Масса брутто: 1,13 kg
- Высота: 20 см
- Длина: 12,5 см
- Ширина: 14,5 см



Дата выпуска: 2025-04-19
Версия: 0.439

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com