

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
40 Вт, В35, цоколь E14

Светодиод

6500 К

470 лм

15 000 ч



8719514312609



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 865 | CCT of 6500K
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 94 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514312609
- EOC: 871951431260900
- Название изделия: ESSLEDCandle 5W 470lm E14 865 B35NDFRRCА

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000–3–3: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514312609
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 14 см
- Длина: 3,6 см
- Ширина: 3,6 см
- Номер материала (12NC): 929002969207



Дата выпуска: 2024-07-25
Версия: 0.44

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com