PHILIPS

Потолочная световая панель, 36 Вт, прямоугольная

Потолочные светильники

2700 K

Белый

С регулировкой яркости

8719514326729



Светодиодная панель, которая регулируется без диммера

Иногда необходимо, чтобы освещение менялось в соответствии с текущими задачами. Используя светодиодную панель Philips SceneSwitch, вы можете легко выбрать нужную настройку с помощью переключателя. Пульт дистанционного управления или дополнительная установка не требуются.

Специально для гостиной и спальни
- Идеально для отдыха и общения

В гармонии с интерьером Вашего дома
- Изящный дизайн

Световой эффект
- Равномерное распределение света

Превосходное качество
- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

Особенности

Идеально для отдыха и общения
Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

Изящный дизайн
Тонкий дизайн идеально подходит для комнат с низким потолком, устанавливается заподлицо.

Равномерное распределение света
Организуйте единообразное и комфортное освещение в комнатах.

Комфорт для глаз
Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Простота очистки
Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

Технические характеристики

характеристики лампы
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка
- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы
- Количество циклов переключения: 20 000

Взаимодействие с окружающей средой
- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее
- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

Другие характеристики
- Сила тока лампы: 173 mA
- Эффективность: 91 лм/Вт

Размеры и вес изделия
- Масса нетто: 2,69 kg
- Высота: 4,2 см
- Длина: 120 см
- Ширина: 30 см

Обслуживание
- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики
- Срок службы до: 20 000 часов
- Общий световой поток светильника: 3300
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8719514326729
- Масса нетто: 2,57 kg
- Масса брутто: 3,28 kg
- Высота: 31,7 см
- Длина: 6 см
- Ширина: 121,1 см

Дата выпуска: 2025-04-19
Версия: 0.364

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com