


PHILIPS

Потолочный светильник
Magneos, 20 Вт, 286 мм

Потолочные светильники

2700 К

Белый



8719514328754



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Тонкий встраиваемый светодиодный светильник Philips LED Slim Downlight обеспечивает эффект естественного света и применяется для общего освещения. Этот тонкий светильник идеально подходит для низких потолков, создавая в любом месте элегантную атмосферу. Комфортное освещение, приятное для глаз.

Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.
- Удобная установка

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

Материал и отделка

- Высококачественный металл

Долговечность

- Долгий срок службы: до 20 000 часов

Особенности

Подходит для низких потолков

Компактный дизайн

Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Высококачественный металл

Прочный внешний вид отделки обеспечивается за счет использования долговечного и привлекательного металлического материала.

Долгий срок службы: до 20 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 20 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 12 500

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 185 mA
- Эффективность: 100 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,57 kg
- Высота: 2,8 см
- Длина: 28,6 см
- Ширина: 28,6 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Диаметр: 286 мм
- Общий световой поток светильника: 2000
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 20
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514328754
- Масса нетто: 0,57 kg
- Масса брутто: 0,7 kg
- Высота: 29,5 см
- Длина: 3,3 см
- Ширина: 29 см
- Номер материала (12NC): 929002661431



Дата выпуска: 2024-09-17
Версия: 0.393

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com