

# PHILIPS


Настінний світильник  
Dust на 3,2 Вт

myGarden

2700K

Антрацит

Водостійка



16407/93/16



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Цей світлодіодний настінний світильник Philips myGarden Dust має корпус у формі півмісяця з алюмінію антрацитового кольору. Витончена конструкція з плафоном чудово виглядає на стіні ззовні й випромінює велику кількість теплого білого світла, наповнюючи ним простір та акцентуючи деталі фасаду.

### Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Довгий строк служби – до 15 років
- Тепле біле світло
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

### Призначено для вашого саду

- IP44 – захист від впливу погоди

# Найважливіше

## Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

## Високоякісна світлодіодна лампа




Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

## Довгий строк служби



Джерело світла, якому можна довіряти. Строк служби вбудованих світлодіодів, які використовуються в цій лампі Philips, становить до 15 000 годин, що дорівнює 15 рокам за використання в середньому 3 години на день (принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

## Тепле біле світло



Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають тепле, спокійніше світло, у той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше й підбадьорюють. Ця лампа Philips випромінює тепле біле світло, що створює затишну атмосферу.

## 5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

## Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

**Характеристики середовища**

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

**Додаткова функція/аксесуар у комплекті**

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

**Територія саду**

- Територія саду: Саду та патіо

**Різне**

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 0,310 kg
- Загальна висота: 120 mm
- Загальна довжина: 178 mm
- Загальна ширина: 90 mm

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 270 lm
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 3 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II — подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC — виріб: 8718696120682
- Вага нетто: 0,31 kg
- Вага брутто: 0,38 kg
- Висота: 10,8 cm
- Довжина: 12,3 cm
- Ширина: 18,3 cm



Дата виходу: 2025-08-30  
Версія: 0.444

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)