

PHILIPS


Настінний світильник
Calgary на 3,5 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17315/47/16



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Циліндричний настінний світильник Philips myGarden Calgary із матової нержавіючої сталі додасть останні штрихи до вашого відкритого простору. Його датчик руху та високоякісне світло створюють каскад білого світла там, де це потрібно.

Сталі світлові рішення

- Енергоефективність
- Високоякісна світлодіодна лампа
- Тепле біле світло
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Призначено для вашого саду

- Датчик руху входить до комплекту для зручності та впевненості
- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Енергоефективність



Енергоефективність цієї лампи Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші та захищає довкілля.

Високоякісна світлодіодна лампа



Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

Тепле біле світло



Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають тепле, спокійніше світло, у той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше й підбадьорюють. Ця лампа Philips випромінює тепле біле світло, що створює затишну атмосферу.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Датчик руху входить до комплекту



Датчик руху входить до комплекту, щоб зустрічати вас, коли ви повертаєтеся додому, або сповіщати про те, що хтось прийшов. Коли датчик виявляє рух, лампа вмикається автоматично.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,224 kg
- Загальна висота: 130 mm
- Загальна довжина: 122 mm
- Загальна ширина: 94 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 30
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 320 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: тепле біле світло
- Електромережа: 50 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 3.5 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II — подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718696125922
- Вага нетто: 0,22 kg
- Вага брутто: 0,29 kg
- Висота: 14,8 cm
- Довжина: 9,8 cm
- Ширина: 13,3 cm



Дата виходу: 2025-09-13
Версія: 0.511

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com