

PHILIPS

Настінний світильник
Calgary на 60 Вт, цоколь
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Нержавіюча сталь

Водостійка

17474/47/PN



Освітїть вхїд у вашу оселю

Із цилїндричним настїнним свїтїльником Calgary із полїрованої нержавїючої сталї ваша стїна матиме сучаснїший вигляд. Вїн освїтлює та пїдсвїчує вхїд розсїяним теплим свїтлом.

Прикрасьте свїй сад

- Вибирайте сучасний дизайн
- Вибирайте для настїнних свїтїльників для зовнїшнього освїтлення
- Високоякїсна нержавїюча сталь

Пїдберїть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворї – водостїкїсть IP44

Особливї характеристики

- Просте налаштування для будь-якого застосування

Наповнїть свїтлом свїй сад

- Декоративне вуличне освїтлення

Найважливіше

Вибирайте сучасний дизайн

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме сучасно.

Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

Високоякісний матеріал

Цей світильник Philips створений спеціально для використання на подвір'ї. Він зносостійкий і довговічний, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Він виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі.

Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Просте налаштування

Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержавна сталь
- Матеріал: Скло, Метал

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,875 kg
- Загальна висота: 155 mm
- Загальна довжина: 140 mm
- Загальна ширина: 100 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц, Напруга 220 В – 240 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176757
- Вага нетто: 0,79 kg
- Вага брутто: 0,85 kg
- Висота: 16,5 cm
- Довжина: 11 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.437

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com