

# PHILIPS

Настінний світильник  
Calgary на 60 Вт, цоколь  
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка

17479/93/PN



## Освітїть вхїд у вашу оселю

Цилїндричний настїнний свїтильник Philips Calgary антрацитового кольору додасть вашїй стїні сучасного вигляду. Він освїтлює та пїдсвїчує вхїд розсїяним теплим свїтлом.

### Прикрасьте свїй сад

- Вибирайте сучасний дизайн
- Вибирайте для настїнних свїтильникїв для зовнїшнього освїтлення

### Пїдберїть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворї – водостїйкїсть IP44

### Особливї характеристики

- Просте налаштування для будь-якого застосування

### Наповнїть свїтлом свїй сад

- Декоративне вуличне освїтлення

# Найважливіше

## Вибирайте сучасний дизайн

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме сучасно.

## Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

## Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

## Просте налаштування

### Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Скло, Метал

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,875 kg
- Загальна висота: 155 mm
- Загальна довжина: 140 mm
- Загальна ширина: 100 mm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц, Напруга 220 В – 240 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

## Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

## Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696176825
- Вага нетто: 0,79 kg
- Вага брутто: 0,85 kg

- Висота: 16,5 cm
- Довжина: 11 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.302

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)