

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт (55 Вт)

Цоколь E27

Холодне денне світло

Без регулювання яскравості

8718696822760



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips випромінюють прохолодне біле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Енергоефективність

- Лампи зі зниженим споживанням енергії

Створення теплої атмосфери

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Найважливіше

Енергоефективність
Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні

Розміри лампи

- Висота: 11 cm
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 200 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 580 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Так

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 55 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696822760
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg
- Висота: 10,7 cm
- Довжина: 6,1 cm
- Ширина: 6,1 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929001915137



Дата виходу: 2024-04-13
Версія: 0.644

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com