

PHILIPS

Філаментна лампа з
матового скла 120 Вт G120
E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

2000 лм

15 000 год



8718699764814



Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична, знайома й зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85 % менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Комфорт для ваших очей

Найважливіше

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром.

Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Ідеально підходять для декоративних світильників

Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-кулі Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад стельових вентиляторів і стрічках для підсвітки дзеркал.

Комфорт для ваших очей



Важко не побачити, що різке світло напружує очі. Надто висока яскравість призводить до відблисків. Занадто м'яке світло викликає мерехтіння. Однак тепер ви можете освітлювати свою домівку світлодіодними лампами, які не втомлюють очі та створюють ідеальну атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Гарантія

- Гарантійний період: 2 років

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 2000 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловий потік: 2 000 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 153,00 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699764814
- EOC: 871869976481400
- Назва продукту: LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 120 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D
- Споживана потужність: 13 W
- Споживання енергії кВт/1000 год: 13

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 177 mm
- Загальна довжина: 177 mm
- Загальна ширина: 124 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 15 000

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 124 mm
- Реєстраційний номер EPREL: 374860
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- З регульованою яскравістю: Ні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60
- Розташування виводів: E27
- чи можна використовувати в закритих світильниках: No

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699764814
- Вага нетто: 0,1 kg
- Вага брутто: 0,2 kg
- Висота: 19,6 cm
- Довжина: 12,8 cm
- Ширина: 12,8 cm



Дата виходу: 2025-09-13
Версія: 0.354

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com