

PHILIPS

Стельовий світильник
Magneos, 12 Вт, 210 мм

Стельові світильники

4000K

Білий



8719514328846



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Тонкий світлодіодний стельовий світильник Philips забезпечує ефект природного світла для загального освітлення. Це вишуканий шедевр для низьких стель, який створює елегантну атмосферу будь-де вдома. Комфортне й приємне для очей світло.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.
- Просте встановлення

Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

Матеріал і оздоблення

- Високоякісне металеве покриття

Надійність

- Тривалий строк служби – до 25 000 годин

Найважливіше

Підходить для низьких стель Плаский дизайн


Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

Високоякісне металеве покриття



Присмне металеве покриття з міцного матеріалу

Тривалий строк служби – до 25 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує строк служби виробу до 25 000 годин

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 12 500
- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 112

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 110 mA

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,36 kg
- Загальна висота: 28 mm
- Загальна довжина: 210 mm
- Загальна ширина: 210 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Діаметр: 210 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1350
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Потужність лампи у комплекті: 12
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514328846
- Вага нетто: 0,36 kg
- Вага брутто: 0,43 kg
- Висота: 22 cm
- Довжина: 3,3 cm
- Ширина: 21,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.430

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com