

PHILIPS

Портативний світильник
Alula на 1,2 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

3000К

Чорний

Кольори RGB; сонячна
батарея; водостійкість



8720169296503



Освітїть своє подвір'я

Цей портативний сонячний світильник Philips Alula має 3 режими налаштування освітлення. Простим постукуванням або доторком ви можете ввімкнути два рівні яскравості або режим вечірки RGB.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійна якісна світлодіодна лампа працює до 15 000 годин. Ви можете забути про заміну ламп на роки й насолоджуватись ідеальною світловою атмосферою у своїй оселі.

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний матеріал



Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Портативні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Кольори RGB, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,2

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,362 kg
- Загальна висота: 150 mm
- Загальна довжина: 130 mm
- Загальна ширина: 120 mm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 80/20
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: 5, 4 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169296503
- Вага нетто: 0,36 kg
- Вага брутто: 0,44 kg
- Висота: 12 cm
- Довжина: 14 cm
- Ширина: 15 cm



Дата виходу: 2026-06-13
Версія: 0.177

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com