

# PHILIPS

Настінні світильники  
Lois на 10 Вт

Світильники для  
зовнішнього освітлення

5000 К

Чорний

Водостійка



8720169365049



## Потужне світло, довговічна якість

Зовнішні прожектори Philips Lois мають потужне світло й надійний дизайн, щоб освітлювати ваш сад якомога довше.

### Простота у користуванні

- Серія доступних аксесуарів

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

### Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

### Створено для використання на відкритому повітрі

- Захист від впливу погоди IP65

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Потужний світловий потік

# Найважливіше

## Серія доступних аксесуарів

Настінні, ліхтарні, наземні й стельові світильники Philips Outdoor для вуличного освітлення ідеально підійдуть для саду, тераси, доріжок або балконів. Вони створюють затишну, розслаблюючу атмосферу під час заходу сонця й допомагають безпечно пересуватися в темряві.

## Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

## Високоякісний алюміній і справжнє скло



Ця лампа Philips розроблена спеціально для підвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

## Захист від впливу погоди IP65

Клас захисту IP містить дві цифри, які позначають захист від твердих речовин, зокрема пилу, або рідин, наприклад дощу. IP65 означає, що ці світильники захищені від бризок води з будь-якого напрямку та підходять для використання на вулиці.

## Потужний світловий потік

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

## Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 5000 K

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

### Споживання енергії

- Живлення: 10

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,146 kg
- Загальна висота: 90 mm
- Загальна довжина: 110 mm
- Загальна ширина: 20 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 950
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169365049
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,16 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 3,7 cm
- Ширина: 9,7 cm



Дата виходу: 2026-06-10  
Версія: 0.216

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)