

PHILIPS

Настінні світильники
Lois на 50 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

3000К

Чорний

Водостійка



8720169365261



Потужне світло, довговічна якість

Зовнішні прожектори Philips Lois мають потужне світло й надійний дизайн, щоб освітлювати ваш сад якомога довше.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

Створено для використання на відкритому повітрі

- Захист від впливу погоди IP65

Особливі характеристики

- Датчик руху, що додає зручності та впевненості

Високоякісний освітлювальний прилад

- Потужний світловий потік

Найважливіше

Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Високоякісний алюміній і справжнє скло



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

Захист від впливу погоди IP65

Клас захисту IP містить дві цифри, які позначають захист від твердих речовин, зокрема пилу, або рідин, наприклад дощу. IP65 означає, що ці світильники захищені від бризок води з будь-якого напрямку та підходять для використання на вулиці.

Датчик руху, що додає зручності та впевненості



Датчик руху включено в комплект, щоб світильник вмикався, коли ви повертаєтесь додому або коли хтось наближається до будинку.

Потужний світловий потік

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 50

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,568 kg
- Загальна висота: 210 mm
- Загальна довжина: 200 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 5400
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169365261
- Вага нетто: 0,57 kg
- Вага брутто: 0,65 kg
- Висота: 21,7 cm
- Довжина: 6,7 cm
- Ширина: 20,4 cm



Дата виходу: 2026-06-13
Версія: 0.229

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com