

PHILIPS

Bóng đèn 8,5W (Tương đương 60W) A60 E27

Đèn LED thông minh

Đủ màu

Nhựa

Dễ dàng cắm và sử dụng

Điều khiển bằng ứng dụng hoặc giọng nói

8720169170971



Chiếu sáng thông minh cho cuộc sống thường nhật

Tận hưởng thêm sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày với bóng đèn WiZ LED A60 thông minh này. Bóng đèn này cung cấp ánh sáng trắng dịu nhẹ, có thể tăng giảm đèn độ sáng mong muốn của bạn thông qua ứng dụng hoặc giọng nói. Bạn có thể đặt lịch bật và tắt đèn theo thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần và điều khiển đèn từ xa ngay cả khi bạn đi vắng. Đèn WiZ kết nối với Wi-Fi hiện có của bạn, không cần thêm phân cứng.

Dễ dàng thiết lập

- Dễ dàng thiết lập các chức năng chiếu sáng thông minh

Điều khiển thông minh

- Điều khiển bằng điện thoại thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu.

Các tính năng thông minh

- Tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng
- Thiết lập đèn theo lịch biểu của bạn

Chê độ ánh sáng

- Tùy chỉnh ngữ cảnh với các chế độ ánh sáng động đã thiết lập sẵn.

Những nét chính

Thiết lập tức thời



Tận hưởng ngay những lợi ích của các tính năng thông minh, chỉ cần kết nối đèn WiZ với mạng Wi-Fi. Điều khiển đèn dễ dàng khi bạn không ở nhà và lên lịch bật và tắt đèn tự động. Không cần lắp đặt thêm phần cứng như bộ điều khiển trung tâm hoặc cổng!

Điều khiển từ bất kỳ đâu

Điều khiển thiết bị của bạn mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại thông minh. Không cần lo lắng nếu bạn quên tắt thiết bị trước khi rời khỏi nhà. Ứng dụng WiZ khả dụng với iOS và Android.

Tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng



Sử dụng tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng trong ứng dụng WiZ để tận hưởng kiểu ánh sáng phù hợp nhất với nhịp điệu sinh học của bạn trong ngày. WiZ sẽ cung cấp cho bạn ánh sáng ban ngày tươi sáng khi bạn cần được tiếp thêm năng lượng và tập trung và chuyển dần sang ánh sáng trắng ấm dịu mắt để giúp bạn thư giãn và dễ ngủ hơn.

Lên lịch tự động hóa đèn



Tự động hóa đèn thông minh theo thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn. Lên lịch bật đèn vào buổi sáng hoặc trước khi bạn về nhà và tắt đèn khi không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

Tùy chỉnh cảnh sắc

Kết hợp màu sắc khác nhau và các chế độ ánh sáng trắng để tạo cảnh sắc ánh sáng hoàn hảo cho từng khoảnh khắc. Lưu lại và truy xuất bất kỳ lúc nào với ứng dụng WiZmote hoặc bằng giọng nói.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: A60
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: Đèn Wi-Fi thông minh
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 12,2 cm
- Khối lượng: 0,065 kg
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 25 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 25.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 80
- Nhiệt độ màu: 2200–6500 (RGB) K
- Danh mục màu ánh sáng: Đủ màu
- Quang thông danh định: 806 lm
- Thời gian khởi động: $< 0,5$ s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 65 mA
- Hiệu quả: 94 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8720169170971
- EOC: 872016917097100
- Tên sản phẩm: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1CT/6

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 8,5 W
- Công suất tương đương: 60 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 12,2 cm

Giá trị định mức

- Tuổi thọ định mức: 25.000
- Quang thông định mức: 806 lm
- Công suất định mức: 8.5 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Bóng đèn

- Giao thức giao tiếp: Bluetooth, WiFi (2,4GHz)

Nội dung hỗ trợ

- Tương thích với tính năng Hiệu ứng: Yes
- WiFi: Wireless G
- Thời gian hỗ trợ được xác định: Minimum of 60 months after introduction date
- Số lượng phụ kiện tối đa: 9999

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169170971
- Khối lượng tịnh: 0,05 kg
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg
- Chiều cao: 13 cm
- Chiều dài: 7 cm
- Chiều rộng: 7 cm



Ngày phát hành:
2025-05-24
Phiên bản: 0.136

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com