



# Philips CoreLine de montaje en superficie: fácil instalación y excelente iluminación

## CoreLine montada en superficie

Las lámparas empotrables de montaje superficial CoreLine de Philips cumplen la promesa de CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. Estos LED de alta calidad están diseñados para sustituir a los sistemas de iluminación de montaje superficial existentes con tecnología T8 o T5. Esta familia CoreLine también presenta una nueva e innovadora opción de múltiples emisiones de lúmenes en un solo luminario, denominada MultiLumen. El ahorro instantáneo de energía y una vida útil más larga la convierten en una solución de iluminación LED de montaje superficial respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costos. Con un conector rápido, nuestros sistemas de iluminación de montaje superficial SM136V son fáciles y rápidos de instalar. La gama también incluye luminarios Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, que son totalmente compatibles con las puertas de enlace, los sensores y el software Interact.

### Beneficios

- MultiLumen: la elección de diferentes emisiones de lúmenes en un solo luminario
- El nuevo conector ofrece una instalación rápida y sencilla
- Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos

## CoreLine montada en superficie

### Características

- MultiLumen: diferentes emisiones de lúmenes que van desde 2,800 lúmenes a 4,300 lúmenes en un solo luminario
- Conector fácil de usar para una instalación más rápida: conector rápido o conector Wieland
- Eficacia energética y larga duración: hasta 140 Lm/W y duración de 50,000 horas a L80
- Muchos controladores sin parpadeo disponibles: encendido/apagado (PSU), atenuación (Dali) y conectividad inalámbrica integrada (Interact Ready)
- Versiones compatibles para uso oficina (OC) y versiones no compatibles para uso en oficina (NOC)
- Alto lumen disponible: hasta 6000 lm (OC)
- Versiones opcionales disponibles: iluminación de emergencia (EL) y conectores Wieland (W)

### Aplicaciones

- Oficinas
- Centros de salud
- Educación

### Advertencias y seguridad


- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

### Versions

SM136V 31S\_37S\_43S\_840 PSU  
W20L120 NOC\_SPP



### Plano de dimensiones



# CoreLine montada en superficie


## Detalles del producto



CoreLine Surface-mounted Mounting clip



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Surface-mounted Mounting clip




CoreLine\_Surface-mounted-SM136V\_20x120



CoreLine Surface-mounted edge



CoreLine Surface-mounted Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)

## CoreLine montada en superficie

### Detalles del producto



CoreLine Surface-mounted PSU  
(On/OFF) driver

