



Thế hệ chiếu sáng đèn tuýp LED PLC 4P tiết kiệm năng lượng mới

Đèn CorePro LED PLC 4P

Đèn CorePro LED PLC 4P tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho việc tiết kiệm năng lượng trong các ứng dụng chiếu sáng chung: đáp ứng các yêu cầu chiếu sáng cơ bản, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể và thân thiện với môi trường.

Lợi ích

- Giảm chi phí vận hành nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp
- Phí bảo trì thấp hơn do tuổi thọ cao hơn bóng đèn thông thường từ 2-3 lần
- Đây là giải pháp nhanh nhất và dễ nhất để nâng cấp các bộ đèn của bạn lên công nghệ LED
- Quá trình lắp đặt và sản phẩm an toàn tuyệt đối

Tính năng

- Hiệu quả năng lượng cao
- Dễ lắp đặt
- Kích thước truyền thống để vừa vặn với các bộ đèn hiện tại
- Không có thủy ngân

Ứng dụng

- Ứng dụng trong khách sạn, bán lẻ, văn phòng, công nghiệp và gia đình


Đèn CorePro LED PLC 4P

Phiên bản




SPPR MLEDGA 0026

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Đèn CorePro LED PLC 4P

Thông tin chung

Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	30.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chùm sáng (Danh định)	120 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện

Tần số đầu vào	30000-80000 Hz
Tần số dòng	30000-80000 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 35 °C
---------------------------	------------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn	PL-C
--------------------	------

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	G24q-3
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24q-3

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng		Mã màu	Quang thông
		(Nom)			
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K		830	650 lm
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	3000 K		830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng		Mã màu	Quang thông
		(Nom)			
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	4000 K		840	1.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 W

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	76 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	76 °C

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/
		1000 h
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/
		1000 h
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 kWh

Đèn CorePro LED PLC 4P

